

WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

WSM Plättchen

- Kompletzt rostfrei und säurebeständig
- Geprägte Zeichen auch nach Lackierung noch gut lesbar
- Auch als Sonderdruck, geprägt auf Halter, erhältlich
- Inhalt WSM Service Box, je 40 Stück 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ,, ~, =, ü, Erde, Neutral. 200 Stück Stahlkabelbinde-der 200mm. Edelstahlhalter 30 Stück in 48 mm und 60 mm, 20 Stück in 84 mm und 10 Stück in 108 mm und 288 mm

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 5.5 x 9.9 mm, silber |
| Best.-Nr. | 1712501663 |
| Art | WSM 10 N |
| GTIN (EAN) | 4008190947415 |
| VPE | 200 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe | 0.3 mm | Tiefe (inch) | 0.0118 inch |
| Höhe | 5.5 mm | Höhe (inch) | 0.2165 inch |
| Breite | 9.9 mm | Breite (inch) | 0.3898 inch |
| Nettogewicht | 0.12 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich | 500 °C |
|--------------------------|--------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | |
|--------------------------------|--|
| Orientierung des Aufdrucks | waagrecht |
| Art des Aufdrucks | Standard |
| Breite | 9.9 mm |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 500 °C |
| Farbe | silber |
| Halogene | Nein |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4404 |
| Aufgedruckte Zeichen | Buchstaben, groß |
| Anzahl Markierer pro VPE | Lieferform Einzelteil |
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Component part = Conductor and cable markers |
| Einsatztemperaturbereich | 500 °C |
| Aufdruck | N |

Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Halogene | Nein | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt | 16 - 500 mm ² |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Edelstahl



Die Weidmüller Stainless Steel Series beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Edelstahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Edelstahl AISI 316,
- Ideal für Außenbereiche,
- Strahlen- und korrosionsbeständig,
- Anti-magnetisch,
- Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | SCT 4.6/838 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1699940000 | Kabelbinder, 4.6 x 838 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | SCT 4.6/679 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1699930000 | Kabelbinder, 4.6 x 679 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | SCT 4.6/520 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1699920000 | Kabelbinder, 4.6 x 520 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | SCT 4.6/360 C | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1699910000 | Kabelbinder, 4.6 x 360 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | SCT 4.6/266 C | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1699900000 | Kabelbinder, 4.6 x 266 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | SCT 4.6/201 C | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1699810000 | Kabelbinder, 4.6 x 201 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | SCT 4.6/127 C | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1699800000 | Kabelbinder, 4.6 x 127 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241 | |
| VPE | 100 ST | |

WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Halter



WSM ist ein komplettes Markierungssystem für Kabel, Leitungen, Rohre und Komponenten - es bietet dauerhafte Markierungen in Umgebungen, denen sonst kein Markierer standhält. Das Programm besteht aus Markierungsplättchen, Halter und Kabelbindern aus Edelstahl - einzeln oder komplett im WSM-Set und Service-Box.

Vorteile:

- Kräftiger Prägetext für optimale Lesbarkeit
- Beständig gegen Wärme, Kälte, Korrosion, Säuren, Chemikalien, Feuer etc.
- Einzeilen- und Mehrzeilenmarkierung, auch kombinierbar
- Schnelle Montage
- Ideal für den Außenbereich
- Einfache Befestigung mit Kabelbindern

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | WSMH 84MM | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1774520000 | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 14 - 79 mm, 84 x 11 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149315 | mm, silber |
| VPE | 50 ST | |
| Art | WSMH 60MM | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1774510000 | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 14 - 79 mm, 60 x 11 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149308 | mm, silber |
| VPE | 50 ST | |
| Art | WSMH 48MM | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1774500000 | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 14 - 79 mm, 48 x 11 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149292 | mm, silber |
| VPE | 50 ST | |
| Art | WSMH 288MM | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1774490000 | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 14 - 79 mm, 288 x 11 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149285 | mm, silber |
| VPE | 50 ST | |
| Art | WSMH 108MM | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1774530000 | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 14 - 79 mm, 108 x 11 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149322 | mm, silber |
| VPE | 50 ST | |

Kabelbinderwerkzeuge



WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | WSM TOOL AUTOMATIK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1774470000 | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 180 x 275 mm, silber |
| GTIN (EAN) | 4032248149261 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | WSM TOOL MANUELL | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1774480000 | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 210 x 220 mm, silber |
| GTIN (EAN) | 4032248149278 | |
| VPE | 1 ST | |