

## WSM 10 .

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

### WSM Plättchen

- Komplette rostfrei und säurebeständig
- Geprägte Zeichen auch nach Lackierung noch gut lesbar
- Auch als Sonderdruck, geprägt auf Halter, erhältlich
- Inhalt WSM Service Box, je 40 Stück 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ,, ~, =, ü, Erde, Neutral. 200 Stück Stahlkabelbinde 200mm. Edelstahlhalter 30 Stück in 48 mm und 60 mm, 20 Stück in 84 mm und 10 Stück in 108 mm und 288 mm

### Allgemeine Bestelldaten

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 5.5 x 9.9 mm, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1712501743</a>   |
| Art        | WSM 10 .   |
| GTIN (EAN) | 4008190330378  |
| VPE        | 200 ST   |

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 0.3 mm | Tiefe (inch)  | 0.0118 inch |
| Höhe         | 5.5 mm | Höhe (inch)   | 0.2165 inch |
| Breite       | 9.9 mm | Breite (inch) | 0.3898 inch |
| Nettogewicht | 0.13 g |               |             |

### Temperaturen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich | 500 °C |
|--------------------------|--------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Orientierung des Aufdrucks     | waagrecht                                      |
| Art des Aufdrucks              | Standard                                       |
| Breite                         | 9.9 mm   |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 500 °C   |
| Farbe                          | silber   |
| Halogene                       | Nein   |
| Werkstoff                      | Edelstahl 1.4404                               |
| Aufgedruckte Zeichen           | Symbole  |
| Anzahl Markierer pro VPE       | Lieferform Einzelteil                          |
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Component part = Conductor and cable markers |
| Einsatztemperaturbereich       | 500 °C   |
| Aufdruck                       | .  |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                    |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Halogene                         | Nein               | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm <sup>2</sup>      |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt       | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

### Edelstahl



Die Weidmüller Stainless Steel Series beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Edelstahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Edelstahl AISI 316,
- Ideal für Außenbereiche,
- Strahlen- und korrosionsbeständig,
- Anti-magnetisch,
- Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | SCT 4.6/838                | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1699940000</a> | Kabelbinder, 4.6 x 838 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388              |  |
| VPE        | 100 ST                     |  |
| Art        | SCT 4.6/679                | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1699930000</a> | Kabelbinder, 4.6 x 679 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371              |  |
| VPE        | 100 ST                     |  |
| Art        | SCT 4.6/520                | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1699920000</a> | Kabelbinder, 4.6 x 520 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364              |  |
| VPE        | 100 ST                     |  |
| Art        | SCT 4.6/360 C              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1699910000</a> | Kabelbinder, 4.6 x 360 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357              |  |
| VPE        | 100 ST                     |  |
| Art        | SCT 4.6/266 C              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1699900000</a> | Kabelbinder, 4.6 x 266 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340              |  |
| VPE        | 100 ST                     |  |
| Art        | SCT 4.6/201 C              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1699810000</a> | Kabelbinder, 4.6 x 201 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258              |  |
| VPE        | 100 ST                     |  |
| Art        | SCT 4.6/127 C              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1699800000</a> | Kabelbinder, 4.6 x 127 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241              |  |
| VPE        | 100 ST                     |  |

## WSM 10 .

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Halter



WSM ist ein komplettes Markierungssystem für Kabel, Leitungen, Rohre und Komponenten - es bietet dauerhafte Markierungen in Umgebungen, denen sonst kein Markierer standhält. Das Programm besteht aus Markierungsplättchen, Halter und Kabelbindern aus Edelstahl - einzeln oder komplett im WSM-Set und Service-Box.

#### Vorteile:

- Kräftiger Prägetext für optimale Lesbarkeit
- Beständig gegen Wärme, Kälte, Korrosion, Säuren, Chemikalien, Feuer etc.
- Einzeichen- und Mehrzeichenmarkierung, auch kombinierbar
- Schnelle Montage
- Ideal für den Außenbereich
- Einfache Befestigung mit Kabelbindern

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | WSMH 84MM                  | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1774520000</a> | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 14 - 79 mm, 84 x 11  |
| GTIN (EAN) | 4032248 149315             | mm, silber   |
| VPE        | 50 ST                      |  |
| Art        | WSMH 60MM                  | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1774510000</a> | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 14 - 79 mm, 60 x 11  |
| GTIN (EAN) | 4032248 149308             | mm, silber   |
| VPE        | 50 ST                      |  |
| Art        | WSMH 48MM                  | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1774500000</a> | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 14 - 79 mm, 48 x 11  |
| GTIN (EAN) | 4032248 149292             | mm, silber   |
| VPE        | 50 ST                      |  |
| Art        | WSMH 288MM                 | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1774490000</a> | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 14 - 79 mm, 288 x 11 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149285             | mm, silber   |
| VPE        | 50 ST                      |  |
| Art        | WSMH 108MM                 | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1774530000</a> | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 14 - 79 mm, 108 x 11 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149322             | mm, silber   |
| VPE        | 50 ST                      |  |

### Kabelbinderwerkzeuge



## WSM 10 .

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zubehör

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | WSM TOOL AUTOMATIK         | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1774470000</a> | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 180 x 275 mm, silber |
| GTIN (EAN) | 4032248149261              |  |
| VPE        | 1 ST                       |  |
| Art        | WSM TOOL MANUELL           | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1774480000</a> | Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 210 x 220 mm, silber |
| GTIN (EAN) | 4032248149278              |  |
| VPE        | 1 ST                       |  |