

**KLBUE 15-32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |  |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss,<br>Stahl |
| Best.-Nr.   | <a href="#">1716300000</a>                           |
| Art         | KLBUE 15-32  |
| GTIN (EAN)  | 4008190350499  |
| VPE         | 10 ST  |

**KLBUE 15-32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 64 mm   | Tiefe (inch)  | 2.5197 inch |
| Höhe         | 32 mm   | Höhe (inch)   | 1.2598 inch |
| Breite       | 33.5 mm | Breite (inch) | 1.3189 inch |
| Nettogewicht | 69.61 g |               |             |

**Temperaturen**

|                                |                |                                |               |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C        |

**Umweltanforderungen**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| RoHS-Konformitätsstatus            | Konform ohne Ausnahme                           |
| REACH SVHC                         | Keine SVHC über 0,1 Gew.-%                      |
| Produktspezifischer CO2-Fußabdruck | Von der Wiege bis zum Werkstor 0.218 kg CO2 eq. |

**Allgemeines**

|               |               |             |               |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Einbauhinweis | Sammelschiene | Tragschiene | Sammelschiene |
|---------------|---------------|-------------|---------------|

**Bemessungsdaten**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Bemessungsquerschnitt | 32 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|--------------------|

**Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

|                        |       |  |                |
|------------------------|-------|--|----------------|
| Abisolierlänge         | 32 mm | Anschlussart   | Federanschluss |
| Anzahl Anschlüsse      | 1     | Kabeldurchmesser, max.   | 32 mm          |
| Kabeldurchmesser, min. | 15 mm | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 32 mm <sup>2</sup> max. |                |

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 15 mm<sup>2</sup> min.

**Maße**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Raster in mm (P) | 36.00 mm |
|------------------|----------|

**Systemkennwerte**

|             |                     |                              |      |
|-------------|---------------------|------------------------------|------|
| Ausführung  | für Schirmanschluss | Abschlussplatte erforderlich | Nein |
| Tragschiene | Sammelschiene       |                              |      |

**Werkstoffdaten**

|                                |       |       |        |
|--------------------------------|-------|-------|--------|
| Werkstoff                      | Stahl | Farbe | silber |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | None  |       |        |

**weitere technische Daten**

|                               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Befestigungsart               | einschnappbar | Einbauhinweis | Sammelschiene |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Ja            |               |               |

**Technische Daten**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002020    | ETIM 9.0    | EC002020    |
| ETIM 10.0   | EC002020    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 |             |             |

**KLBUE 15-32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Sammelschienen**

Mit unseren Sammelschienen in den verschiedenen Materialien und dem dazugehörigen Zubehör schließen Sie Leitungen auf engstem Bauraum an. Je nach Anwendung können so Potentiale gesammelt, verteilt oder abgeführt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Art        | SSCH 10X3X1000 CU/SN       | Ausfuehrung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0348900000</a> | Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190024802              | Kupfer   |
| VPE        | 25 M                       |  |

**Zubehör**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Art        | WSH 1                      | Ausfuehrung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1068700000</a> | Zubehör, Schienenhalter, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389              |                                      |
| VPE        | 10 ST                      |                                      |
| Art        | WSH 5                      | Ausfuehrung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1080100000</a> | Zubehör, Schienenhalter, Wemid       |
| GTIN (EAN) | 4008190965143              |                                      |
| VPE        | 10 ST                      |                                      |
| Art        | WSH 6                      | Ausfuehrung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1080200000</a> | Zubehör, Schienenhalter, Wemid       |
| GTIN (EAN) | 4008190965150              |                                      |
| VPE        | 10 ST                      |                                      |
| Art        | WSH 3/H/N                  | Ausfuehrung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1715970000</a> | Zubehör, Schienenhalter, Wemid       |
| GTIN (EAN) | 4008190353100              |                                      |
| VPE        | 10 ST                      |                                      |