

**SKMU PG42-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 42, 5 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1719230000</a>
Art	SKMU PG42-MS
GTIN (EAN)	4008190352486
VPE	25 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Höhe	5 mm	Höhe (inch)	0.1968 inch
Nettogewicht	32.42 g		

#### Temperaturen

Betriebstemperatur

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

#### Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	66.99 mm	Gewindesteigung	1.59 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	60 mm
Stärke	5.00 mm	Verschraubung	PG 42
Werkstoff	Messing, vernickelt	Gewinde (außen)	PG 42
Gewinde (innen)	PG 42	Gewindelänge	5 mm

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Zeichnungen**

