

SKMU PG48-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpfotolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 48, 5.5 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1719240000
Art	SKMU PG48-MS
GTIN (EAN)	4008190352493
VPE	10 ST

SKMU PG48-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	5.5 mm	Höhe (inch)	0.2165 inch
Nettogewicht	32.2 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c
------	--------------------------------------

Allgemeine Angaben

Außen Durchmesser	73.92 mm	Gewinde Steigung	1.59 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	64 mm
Stärke	5.50 mm	Verschraubung	PG 48
Werkstoff	Messing, vernickelt	Gewinde (außen)	PG 48
Gewinde (innen)	PG 48	Gewindelänge	5.5 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

SKMU PG48-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

