

GWDR PG29-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, PG 29, Polyethylen
BestNr.	<u>1719500000</u>
Art	GWDR PG29-PO
GTIN (EAN)	4008190352769
VPE	50 ST



GWDR PG29-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
<u> </u>				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	nte			
Höhe	3 mm	Höhe (inch)	0.1181 inch	
Nettogewicht	0.86 g			
Temperaturen				
Betriebstemperatur	-30 °C90 °C			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1	Gew%		
Allgemeine Angaben	'			
			,	
Silikone	Ja	Anzahl der Adern	1	
Außendurchmesser	43.5 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Stärke	3.00 mm	
Verschraubung	PG, PG 29	Werkstoff	Polyethylen	
Dichtring Durchmesser	43.50 mm	Dichtung	PE-HD	
Gewinde (außen)	PG 29	Gewinde (innen)	PG 29	
Innendurchmesser D2	37.00 mm			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181	
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181	
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19	
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-43-03-19	
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-43-03-19	
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-43-03-19	
ECLASS 15.0	27-43-03-19	LCLA33 14.0	21-43-03-18	

Katalogstand / Zeichnungen



GWDR PG29-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

