

**GWDR PG36-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpotfolio durch Verschlusstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, PG 36, Polyethylen
Best.-Nr.	<a href="#">1719510000</a>
Art	GWDR PG36-PO
GTIN (EAN)	4008190352776
VPE	50 ST

**GWDR PG36-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technische Daten**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	3 mm	Höhe (inch)	0.1181 inch
Nettogewicht	1.7 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-30 °C...90 °C
--------------------	----------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Silikone	Ja	Anzahl der Adern	1
Außendurchmesser	55 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Stärke	3.00 mm
Verschraubung	PG 36	Werkstoff	Polyethylen
Dichtring Durchmesser	55.00 mm	Dichtung	PE-HD
Gewinde (außen)	PG 36	Gewinde (innen)	PG 36
Innendurchmesser D2	47.00 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

## GWDR PG36-PO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

