

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, PG 7, Neopren
Best.-Nr.	1719540000
Art	GWDR PG7-NP
GTIN (EAN)	4008190352806
VPE	100 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	1.2 mm	Höhe (inch)	0.0472 inch
Nettogewicht	0.25 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C... 100 °C
--------------------	------------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Anzahl der Adern	1
Außendurchmesser	17 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Ja
Stärke	1.20 mm	Verschraubung	PG 7
Werkstoff	Neopren	Dichtring Durchmesser	17.00 mm
Dichtung	Neopren	Gewinde (außen)	PG 7
Gewinde (innen)	PG 7	Innendurchmesser D2	11.60 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Zeichnungen

