

**GWDR PG13,5-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, PG 13,5, Neopren
Best.-Nr.	<a href="#">1719570000</a>
Art	GWDR PG13,5-NP
GTIN (EAN)	4008190352837
VPE	100 ST

## GWDR PG13,5-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	1.2 mm	Höhe (inch)	0.0472 inch
Nettogewicht	0.54 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C... 100 °C
--------------------	------------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Anzahl der Adern	1
Außendurchmesser	27 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Ja
Stärke	1.20 mm	Verschraubung	PG 13,5
Werkstoff	Neopren	Dichtring Durchmesser	27.00 mm
Dichtung	Neopren	Gewinde (außen)	PG 13,5
Gewinde (innen)	PG 13,5	Innendurchmesser D2	19.50 mm

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Zeichnungen**

