

**GWDR PG29-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpotfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, PG 29, Neopren
Best.-Nr.	<a href="#">1719600000</a>
Art	GWDR PG29-NP
GTIN (EAN)	4008190352868
VPE	50 ST

**GWDR PG29-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	1.5 mm	Höhe (inch)	0.0591 inch
Nettogewicht	1.52 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-40 °C...100 °C
--------------------	-----------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Silikone	Nein	Anzahl der Adern	1
Außendurchmesser	45 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Ja
Stärke	1.50 mm	Verschraubung	PG 29
Werkstoff	Neopren	Dichtring Durchmesser	45.00 mm
Dichtung	Neopren	Gewinde (außen)	PG 29
Gewinde (innen)	PG 29	Innendurchmesser D2	37.00 mm

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

## GWDR PG29-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

