

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Zubehör, Montagefuß
Best.-Nr.	1723660000
Art	MOFU 15/35 ZDUB
GTIN (EAN)	4008190975531
VPE	50 ST

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	15 mm	Tiefe (inch)	0.5906 inch
Höhe	43 mm	Höhe (inch)	1.6929 inch
Breite	5 mm	Breite (inch)	0.1968 inch
Nettogewicht	1.04 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Tragschiene	TS 35, TS 15
-------------	--------------

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussrichtung	oben	Anschlussart	Zugfederanschluss
-------------------	------	--------------	-------------------

Maße

Raster in mm (P)	18.00 mm	Versatz TS 15	21 mm
Versatz TS 35	2 mm		

Systemkennwerte

Ausführung	für Tragschienen	Abschlussplatte erforderlich	Ja
Tragschiene	TS 35, TS 15		

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-O		

weitere technische Daten

Offene Seiten	rechts	Befestigungsart	einschnappbar
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Montageart	gesteckt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		