

Produktbild

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Montagefuß auf Tragschiene, silber, Stahl, blank, M 4, Breite: 14 mm
Best.-Nr.	1724580000
Art	FM 4.2/TS35
GTIN (EAN)	4008190377717
VPE	40 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7 mm	Tiefe (inch)	0.2756 inch
Höhe	50.2 mm	Höhe (inch)	1.9764 inch
Breite	14 mm	Breite (inch)	0.5512 inch
Nettogewicht	4.5 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Oberfläche vernickelt Tragschiene TS 35

Maße

Gewinde (innen)	M 4	Raster in mm (P)	14.00 mm
Befestigungsmaß	4.2 mm		

Systemkennwerte

Ausführung für Tragschienen Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl, blank	Oberfläche	vernickelt
Farbe	silber		

weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Zeichnungen

