

**FM 4.2/TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Montagefuß auf Tragschiene, silber, Stahl, blank, M 4, Breite: 14 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1724580000</a>
Art	FM 4.2/TS35
GTIN (EAN)	4008190377717
VPE	40 ST

**FM 4.2/TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	7 mm	Tiefe (inch)	0.2756 inch
Höhe	50.2 mm	Höhe (inch)	1.9764 inch
Breite	14 mm	Breite (inch)	0.5512 inch
Nettogewicht	4.5 g		

**Temperaturen**

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeines**

Oberfläche	vernickelt	Tragschiene	TS 35
------------	------------	-------------	-------

**Maße**

Gewinde (innen)	M 4	Raster in mm (P)	14.00 mm
Befestigungsmaß	4.2 mm		

**Systemkennwerte**

Ausführung	für Tragschienen	Tragschiene	TS 35
------------	------------------	-------------	-------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Stahl, blank	Oberfläche	vernickelt
Farbe	silber		

**weitere technische Daten**

Befestigungsart	gerastet	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
-----------------	----------	-------------------------------	------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

## FM 4.2/TS35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

