

**GWDR M16-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptern und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, M 16, Neopren
Best.-Nr.	<a href="#">1736230000</a>
Art	GWDR M16-NP
GTIN (EAN)	4008 190956028
VPE	50 ST

## GWDR M16-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	1.2 mm	Höhe (inch)	0.0472 inch
Nettogewicht	0.4 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C... 100 °C
--------------------	------------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Anzahl der Adern	1
Außendurchmesser	22 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	Ja	Stärke	1.20 mm
Verschraubung	M 16	Werkstoff	Neopren
Dichtring Durchmesser	22.00 mm	Dichtung	Neopren
Gewinde (außen)	M 16	Gewinde (innen)	M 16
Innendurchmesser D2	16.00 mm		

### Technische Daten

Farbe	tiefschwarz
-------	-------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Zeichnungen**

