

SZS M25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SZS (Gezahnte Unterlegscheibe), Sicherungszahnscheibe, M 25, Edelstahl 1.4404 (316 L)
Best.-Nr.	1736320000
Art	SZS M25
GTIN (EAN)	4008 19096352 1
VPE	10 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2024-08-31T00:00:00+02:00

SZS M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	4.5 mm	Höhe (inch)	0.1772 inch
Nettogewicht	6.88 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	37.4 mm	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	halogenfrei	Stärke	1.90 mm
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316 L)
Gewinde (außen)	M 25	Gewinde (innen)	M 25
Innendurchmesser D2	25.30 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Zeichnungen

