Datenblatt

SZS M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	SZS (Gezahnte Unterlegscheibe), Sicherungszahnscheibe, M 40, Edelstahl 1.4404 (316 L)
Best.-Nr.	1736340000
Art	SZS M40
GTIN (EAN)	4008190963545
VPE	5 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2024-08-31T00:00:00+02:00

SZS M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Höhe	4.5 mm	Höhe (inch)	0.1772 inch
Nettogewicht	16.5 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	60 mm	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	halogenfrei	Stärke	1.80 mm
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316 L)
Gewinde (außen)	M 40	Gewinde (innen)	M 40
Innendurchmesser D2	41.00 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

