Datenblatt

SZS M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	SZS (Gezahnte Unterlegscheibe), Sicherungszahnscheibe, M 50, Edelstahl 1.4404 (316 L)
Best.-Nr.	1736350000
Art	SZS M50
GTIN (EAN)	4008190963552
VPE	5 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2024-08-31T00:00:00+02:00

SZS M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Höhe	4.5 mm	Höhe (inch)	0.1772 inch
Nettogewicht	20.8 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	71 mm	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	halogenfrei	Stärke	1.80 mm
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316 L)
Gewinde (außen)	M 50	Gewinde (innen)	M 50
Innendurchmesser D2	51.00 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

