

**EA-RING MS/M 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpfotolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 25, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1736500000</a>
Art	EA-RING MS/M 25
GTIN (EAN)	4008190963606
VPE	20 ST

**EA-RING MS/M 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	61.5 mm	Höhe (inch)	2.4213 inch
Länge	61.5 mm	Länge (inch)	2.4213 inch
Nettogewicht	8.1 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

**Allgemeine Angaben**

Außendurchmesser	34 mm	Stärke	1.50 mm
Verschraubung	M 25	Werkstoff	Messing, vernickelt
Gewinde (außen)	M 25	Innendurchmesser D2	10.50 mm
Abstand Innenmaß B	36.00 mm	Breite Außenmaß C	17.00 mm

**Zertifikatsnummern Kabelverschraubung**

Kennzeichnung	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
---------------	----------------------------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

## EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

