

EA-RING MS/M 32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 32, Messing, vernickelt
BestNr.	<u>1736510000</u>
Art	EA-RING MS/M 32
GTIN (EAN)	4008190963613
VPE	20 ST

Katalogstand / Zeichnungen



EA-RING MS/M 32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

7		
Zul	assu	ngen

ROHS

Abmessungen und Gewichte				
Höhe	73 mm	Höhe (inch)	2.874 inch	
Länge	73 mm	Länge (inch)	2.874 inch	
Nettogewicht	14.6 g			

Konform

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/	6c
bekannt)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	42 mm	Stärke	1.50 mm
Verschraubung	M 32	Werkstoff	Messing, vernickelt
Gewinde (außen)	M 32	Innendurchmesser D2	12.20 mm
Abstand Innenmaß B	41.00 mm	Breite Außenmaß C	22.00 mm

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung	Ex e II, II 2 GD, EEx d II	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Katalogstand / Zeichnungen 2



EA-RING MS/M 32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com