

**EA-RING MS/M 63**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Abbildung ähnlich**


Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ausführung    | EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 63, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr.     | <a href="#">1736540000</a>                                          |
| Art           | EA-RING MS/M 63                                                     |
| GTIN (EAN)    | 4008190963651                                                       |
| VPE           | 10 ST                                                               |
| Lieferstatus  | Abgekündigt                                                         |
| Lieferbar bis | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                           |

## EA-RING MS/M 63

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |              |             |
|--------------|----------|--------------|-------------|
| Höhe         | 125.5 mm | Höhe (inch)  | 4.9409 inch |
| Länge        | 125.5 mm | Länge (inch) | 4.9409 inch |
| Nettogewicht | 41 g     |              |             |

## Temperaturen

Betriebstemperatur

## Umweltanforderungen

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3 |

## Allgemeine Angaben

|                    |          |                     |                     |
|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Außendurchmesser   | 77 mm    | Stärke              | 1.50 mm             |
| Verschraubung      | M 63     | Werkstoff           | Messing, vernickelt |
| Gewinde (außen)    | M 63     | Innendurchmesser D2 | 13.50 mm            |
| Abstand Innenmaß B | 67.00 mm | Breite Außenmaß C   | 40.00 mm            |

## Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Kennzeichnung | Ex e II, II 2 GD, EEx d II |
|---------------|----------------------------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002317    | ETIM 9.0    | EC002317    |
| ETIM 10.0   | EC002317    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

## Zeichnungen

