

EA-RING MS/M 75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptern und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 75, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1736550000
Art	EA-RING MS/M 75
GTIN (EAN)	4008 190963668
VPE	10 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2024-08-31T00:00:00+02:00

EA-RING MS/M 75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	137.5 mm	Höhe (inch)	5.4134 inch
Länge	137.5 mm	Länge (inch)	5.4134 inch
Nettogewicht	42.7 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	89 mm	Stärke	1.50 mm
Verschraubung	M 75	Werkstoff	Messing, vernickelt
Gewinde (außen)	M 75	Innendurchmesser D2	13.50 mm
Abstand Innenmaß B	73.00 mm	Breite Außenmaß C	40.00 mm

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
---------------	----------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

EA-RING MS/M 75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

