

SKMU M16 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, M 16, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Best.-Nr.	1736920000
Art	SKMU M16 K SW
GTIN (EAN)	4008 190956394
VPE	100 ST

SKMU M16 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Höhe	5 mm	Höhe (inch)	0.1968 inch
Nettogewicht	1.2 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Außendurchmesser	25.41 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	22 mm
Stärke	5.00 mm	Verschraubung	M 16
Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Gewinde (außen)	M 16
Gewinde (innen)	M 16	Gewindelänge	5 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

