

**SKMU M40 K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, M 40, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Best.-Nr.	<a href="#">1736960000</a>
Art	SKMU M40 K SW
GTIN (EAN)	4008 19095643 1
VPE	10 ST

## SKMU M40 K SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	7 mm	Höhe (inch)	0.2756 inch
Nettogewicht	1.92 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Außendurchmesser	57.75 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	50 mm
Stärke	7.00 mm	Verschraubung	M 40
Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Gewinde (außen)	M 40
Gewinde (innen)	M 40	Gewindelänge	7 mm

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

