

SKMU M20 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 20, 3 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1737000000
Art	SKMU M20 MS
GTIN (EAN)	4008 190956479
VPE	100 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	3 mm	Höhe (inch)	0.1181 inch
Nettogewicht	2.45 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	26.56 mm	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	24 mm
Stärke	3.00 mm	Verschraubung	M 20
Werkstoff	Messing, vernickelt	Gewinde (außen)	M 20
Gewinde (innen)	M 20	Gewindelänge	3 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Zeichnungen

