

## SKMU M75 MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

## Allgemeine Bestelldaten

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung    | SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 75, 7 mm, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr.     | <a href="#">1737060000</a>                                                 |
| Art           | SKMU M75 MS                                                                |
| GTIN (EAN)    | 4008190956530                                                              |
| VPE           | 5 ST                                                                       |
| Lieferstatus  | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.                         |
| Lieferbar bis | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                  |

## SKMU M75 MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |             |             |
|--------------|--------|-------------|-------------|
| Höhe         | 7 mm   | Höhe (inch) | 0.2756 inch |
| Nettogewicht | 68.4 g |             |             |

## Temperaturen

Betriebstemperatur

## Umweltanforderungen

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

## Allgemeine Angaben

|                  |                     |                  |        |
|------------------|---------------------|------------------|--------|
| Außendurchmesser | 98.18 mm            | Gewindesteigung  | 1.5 mm |
| Halogene         | Nein                | Schlüsselweite 1 | 80 mm  |
| Stärke           | 7.00 mm             | Verschraubung    | M 75   |
| Werkstoff        | Messing, vernickelt | Gewinde (außen)  | M 75   |
| Gewinde (innen)  | M 75                | Gewindelänge     | 7 mm   |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

## Zeichnungen

