


Produktbild

Warnschilder mit einem Blitzsymbol sorgen für mehr Sicherheit für Mensch und Maschine. Sie kommen dort zum Einsatz, wo auf Fremdspaltung innerhalb der Applikation hingewiesen werden muss.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Z-Reihe, Abdeckung
Best.-Nr.	1752620000
Art	ZAD 6/5
GTIN (EAN)	4032248007929
VPE	20 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2.2 mm	Tiefe (inch)	0.0866 inch
Höhe	79 mm	Höhe (inch)	3.1102 inch
Breite	18.74 mm	Breite (inch)	0.7378 inch
Nettogewicht	3.29 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-50 °C...75 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussrichtung	oben	Anschlussart	Zugfederanschluss
-------------------	------	--------------	-------------------

Maße

Raster in mm (P)	16.00 mm
------------------	----------

Systemkennwerte

Ausführung	steckbar	Abschlussplatte erforderlich	Ja
------------	----------	------------------------------	----

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

weitere technische Daten

Befestigungsart	gesteckt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		