

**KLBUE 3-8 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLBÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss, Stahl
Best.-Nr.	<a href="#">1752681001</a>
Art	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
VPE	10 ST

### Technische Daten

www.weidmueller.com

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	26 mm	Tiefe (inch)	1.0236 inch
Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0.7087 inch
Breite	14.5 mm	Breite (inch)	0.5709 inch
Befestigungsmaß Breite	13.5 mm	Nettogewicht	14.34 g

#### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%		
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor	0.066 kg CO2 eq.	

#### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene	Tragschiene	TS 27
---------------	---------------------------------	-------------	-------

#### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	8 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-------------------

#### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	18.5 mm	Anschlussart	Federanschluss
Anzahl Anschlüsse	1	Kabeldurchmesser, max.	8 mm
Kabeldurchmesser, min.	3 mm	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 8 mm <sup>2</sup> max.	
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 3 mm <sup>2</sup> min.			

#### Maße

Raster in mm (P)	14.00 mm
------------------	----------

#### Systemkennwerte

Ausführung	für Schirmanschluss	Abschlussplatte erforderlich	Nein
Tragschiene	TS 27		

#### Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None		

**Technische Daten****weitere technische Daten**

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Ja		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## Zubehör

### Stahl



Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1802690000</a>	Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt, Breite: 2000 mm, Höhe:
GTIN (EAN)	4032248257201	27 mm, Tiefe: 12.5 mm
VPE	10 M	