

**KLBUE 10-20 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss, Stahl
Best.-Nr.	<a href="#">1752701001</a>
Art	KLBUE 10-20 CPF
GTIN (EAN)	4032248044436
VPE	10 ST

**KLBUE 10-20 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	39.5 mm	Tiefe (inch)	1.5551 inch
Höhe	26 mm	Höhe (inch)	1.0236 inch
Breite	24 mm	Breite (inch)	0.9449 inch
Befestigungsmaß Breite	22.5 mm	Nettogewicht	36.05 g

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor 0.097 kg CO2 eq.

**Allgemeines**

Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene	Tragschiene	TS 27
---------------	---------------------------------	-------------	-------

**Bemessungsdaten**

Bemessungsquerschnitt	20 mm <sup>2</sup>
-----------------------	--------------------

**Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

Abisolierlänge	26 mm	Anschlussart	Federanschluss
Anzahl Anschlüsse	1	Kabeldurchmesser, max.	20 mm
Kabeldurchmesser, min.	10 mm	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 20 mm <sup>2</sup> max.	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 10 mm <sup>2</sup> min.

**Maße**

Raster in mm (P)	30.00 mm
------------------	----------

**Systemkennwerte**

Ausführung	für Schirmanschluss	Abschlussplatte erforderlich	Nein
Tragschiene	TS 27		

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Stahl	Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None		

**KLBUE 10-20 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****weitere technische Daten**

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Ja		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

**KLBUE 10-20 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Stahl**

Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1802690000</a>	Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt, Breite: 2000 mm, Höhe:
GTIN (EAN)	4032248257201	27 mm, Tiefe: 12.5 mm
VPE	10 M	