

KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLBÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss, Stahl
Best.-Nr.	1752701001
Art	KLBUE 10-20 CPF
GTIN (EAN)	4032248044436
VPE	10 ST

KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	39.5 mm	Tiefe (inch)	1.5551 inch
Höhe	26 mm	Höhe (inch)	1.0236 inch
Breite	24 mm	Breite (inch)	0.9449 inch
Befestigungsmaß Breite	22.5 mm	Nettogewicht	36.05 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%		
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor	0.097 kg CO2 eq.	

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene	Tragschiene	TS 27
---------------	---------------------------------	-------------	-------

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	20 mm ²
-----------------------	--------------------

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	26 mm	Anschlussart	Federanschluss
Anzahl Anschlüsse	1	Kabeldurchmesser, max.	20 mm
Kabeldurchmesser, min.	10 mm	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 20 mm ² max.	

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 10 mm² min.

Maße

Raster in mm (P)	30.00 mm
------------------	----------

Systemkennwerte

Ausführung	für Schirmanschluss	Abschlussplatte erforderlich	Nein
Tragschiene	TS 27		

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None		

Technische Daten**weitere technische Daten**

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Ja		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Stahl



Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Art	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Ausführung
Best.-Nr.	1802690000	Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt, Breite: 2000 mm, Höhe:
GTIN (EAN)	4032248257201	27 mm, Tiefe: 12.5 mm
VPE	10 M	