

SKMU M12 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptern und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 12, 2.8 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1772360000
Art	SKMU M12 MS
GTIN (EAN)	4032248130108
VPE	100 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	2.8 mm	Höhe (inch)	0.1102 inch
Nettogewicht	1.1 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	16.17 mm	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	15 mm
Stärke	2.80 mm	Verschraubung	M 12
Werkstoff	Messing, vernickelt	Gewinde (außen)	M 12
Gewinde (innen)	M 12 x 1,5	Gewindelänge	2.8 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		