

**SKMU M20 - K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, M 20, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1772460000</a>  |
| Art        | SKMU M20 - K GR   |
| GTIN (EAN) | 4032248130207   |
| VPE        | 100 ST  |

## SKMU M20 - K GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |             |             |
|--------------|--------|-------------|-------------|
| Höhe         | 6 mm   | Höhe (inch) | 0.2362 inch |
| Nettogewicht | 2.27 g |             |             |

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

|                                |                         |                                |          |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|
| Silikone                       | Nein                    | Außendurchmesser               | 30.03 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                      | Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C   |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                  | Gewindesteigung                | 1.5 mm   |
| Halogene                       | Nein                    | Schlüsselweite 1               | 26 mm    |
| Stärke                         | 6.00 mm                 | Verschraubung                  | M 20     |
| Werkstoff                      | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Gewinde (außen)                | M 20     |
| Gewinde (innen)                | M 20                    | Gewindelänge                   | 6 mm     |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

