

SKMU M40 - K GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, M 40, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Best.-Nr.	1772490000
Art	SKMU M40 - K GR
GTIN (EAN)	4032248130238
VPE	50 ST

SKMU M40 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Höhe	7 mm	Höhe (inch)	0.2756 inch
Nettogewicht	6.79 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Außendurchmesser	57.75 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	50 mm
Stärke	7.00 mm	Verschraubung	M 40
Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Gewinde (außen)	M 40
Gewinde (innen)	M 40	Gewindelänge	7 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Zeichnungen

