

SKMU EMV M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpotfolio durch Verschlusstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV), Gegenmutter, M 12, 3.6 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1777610000
Art	SKMU EMV M12
GTIN (EAN)	4032248157884
VPE	100 ST

SKMU EMV M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	4.7 mm	Höhe (inch)	0.185 inch
Nettogewicht	1.41 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c
------	--------------------------------------

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	16.17 mm	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	15 mm
Verschraubung	M 12	Werkstoff	Messing, vernickelt
Gewinde (außen)	M 12	Gewinde (innen)	M 12 x 1,5
Gewindelänge	3.6 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

SKMU EMV M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen