

**SKMU EMV M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptern und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV), Gegenmutter, M 20, 3.6 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1777630000</a>
Art	SKMU EMV M20
GTIN (EAN)	4032248157907
VPE	100 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Höhe	4.7 mm	Höhe (inch)	0.185 inch
Nettogewicht	5.8 g		

#### Temperaturen

Betriebstemperatur

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

#### Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	26.56 mm	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	24 mm
Verschraubung	M 20	Werkstoff	Messing, vernickelt
Gewinde (außen)	M 20	Gewinde (innen)	M 20
Gewindelänge	3.6 mm		

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Zeichnungen**

