

SKMU EMV M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpfotolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV), Gegenmutter, M 32, 4.1 mm, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr. | 1777650000 |
| Art | SKMU EMV M32 |
| GTIN (EAN) | 4032248157921 |
| VPE | 50 ST |

SKMU EMV M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|-------------|-------------|
| Höhe | 5.7 mm | Höhe (inch) | 0.2244 inch |
| Nettogewicht | 5.38 g | | |

Temperaturen

| |
|--------------------|
| Betriebstemperatur |
|--------------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
|-------------------------|----------------------|

| | |
|--|----|
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c |
|--|----|

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

| | |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |
|------|--------------------------------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------|----------|------------------|---------------------|
| Außendurchmesser | 41.58 mm | Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Halogene | Nein | Schlüsselweite 1 | 36 mm |
| Verschraubung | M 32 | Werkstoff | Messing, vernickelt |
| Gewinde (außen) | M 32 | Gewinde (innen) | M 32 |
| Gewindelänge | 4.1 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

SKMU EMV M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

