

Produktbild

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Z-Reihe, Betätigungswerkzeug
Best.-Nr.	1781930000
Art	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	23.75 mm	Tiefe (inch)	0.935 inch
Höhe	140.7 mm	Höhe (inch)	5.5394 inch
Breite	27.76 mm	Breite (inch)	1.0929 inch
Nettogewicht	16.52 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-40 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-40 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Systemkennwerte

Ausführung	Betätigungswerkzeug
------------	---------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	POM	Farbe	orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB		

weitere technische Daten

explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
-------------------------------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		