

**WSH 26 MT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Metall
Best.-Nr.	<a href="#">1789750000</a>
Art	WSH 26 MT
GTIN (EAN)	40322482 13603
VPE	10 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	134 mm	Tiefe (inch)	5.2756 inch
Höhe	32.8 mm	Höhe (inch)	1.2913 inch
Breite	14.8 mm	Breite (inch)	0.5827 inch
Nettogewicht	52.5 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	85 °C		

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeines

Polzahl	1
---------	---

#### Werkstoffdaten

Werkstoff	Metall	Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None		

#### weitere technische Daten

explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Montageart	geschraubt
-------------------------------	------	------------	------------

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		