



Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	ClipCard, Zubehör, 15 x 17 mm, schwarz
Best.-Nr.	1790430000
Art	CC-H 15/17
GTIN (EAN)	4032248215225
VPE	75 ST

Technische Daten

Zulassungen

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5.5 mm	Tiefe (inch)	0.2165 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0.5906 inch
Breite	17 mm	Breite (inch)	0.6693 inch
Nettogewicht	0.01 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor 0.009 kg CO2 eq.

Allgemeine Angaben

Ausführung	Bezeichnungsträger	
Breite	17 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	schwarz	
Halogene	Nein	
Werkstoff	Polyamid 66	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MultiCard
empfohlene Industrien	Maschinenbau	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Accessories	
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		