

SAI-SK-M12 IDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Schutzkappen schützen nicht belegte Steckplätze vor
äußeren Einflüssen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Geschützte Baugruppen, Schutzkappe
Best.-Nr.	1794850000
Art	SAI-SK-M12 IDC
GTIN (EAN)	4032248232222
VPE	10 ST

SAI-SK-M12 IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.7 g
--------------	-------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Technische Daten

Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0	Schutzart	IP67
Temperaturbereich Gehäuse	-20 ... +90 °C		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		