

**SAI-SK-M12 IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schutzkappen schützen nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Ausführung | Geschützte Baugruppen, Schutzkappe |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1794850000</a>         |
| Art        | SAI-SK-M12 IDC                     |
| GTIN (EAN) | 4032248232222                      |
| VPE        | 10 ST                              |

**Technische Daten**

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 0.7 g |
|--------------|-------|

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Allgemeine Technische Daten**

|                           |                   |           |      |
|---------------------------|-------------------|-----------|------|
| Gehäusebasismaterial      | PA 66, UL 94: V-0 | Schutzart | IP67 |
| Temperaturbereich Gehäuse | -20 ... +90 °C    |           |      |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002314    | ETIM 9.0    | EC002314    |
| ETIM 10.0   | EC002314    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 |             |             |