


**BZT 1 ZA WS 10/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit der zusätzlichen Aufnahme von Standard Markierern im Raster von 5 bzw. 5.1 mm. Die gewinkelten Aufnahmen lassen sich wahlweise über miteinander verrasten und lassen sich in allen Standard Markierungskanälen der Klippon® Connect Reihenklammen montieren. Passende Markierer typen befinden sich unter dem jeweiligen Zubehör der Bezeichnungsträger.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Bezeichnungsträger
Best.-Nr.	<a href="#">1805520000</a>
Art	BZT 1 ZA WS 10/5
GTIN (EAN)	4032248270248
VPE	100 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	11.7 mm	Tiefe (inch)	0.4606 inch
Höhe	7.55 mm	Höhe (inch)	0.2972 inch
Breite	5.07 mm	Breite (inch)	0.1996 inch
Nettogewicht	0.22 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-40 °C...55 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...100 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-40 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C		

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeine Angaben

Ausführung	für Klemmen	Breite	5.07 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	dunkelbeige
Werkstoff	Polyamid 66		

#### Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	5.00 mm
------------------	---------

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		