

EM 8/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Systemzubehör

Entdecken Sie eine vielfältige Auswahl an Zubehör für Ihr u-remote System – die ideale Ergänzung, um Ihre Anwendungen noch effizienter und flexibler zu gestalten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	EM, Klemmenmarkierung, 32.4 x 7.2 mm, Raster in mm (P): 7.20 Weidmueller, transparent
Best.-Nr.	1806120000
Art	EM 8/30
GTIN (EAN)	4032248275298
VPE	50 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	3 mm	Tiefe (inch)	0.1181 inch
Höhe	32.4 mm	Höhe (inch)	1.2756 inch
Breite	7.2 mm	Breite (inch)	0.2835 inch
Nettogewicht	0.6 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
--------------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Orientierung des Aufdrucks	waagrecht		
Breite	7.2 mm		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB		
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		
Farbe	transparent		
Halogene	Nein		
Werkstoff	Polypropylen		
Aufgedruckte Zeichen	ohne		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Einzelteil	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Component part = Terminal marker		
Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C		
Applikation / Hersteller	Weidmueller		

Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	7.20 mm
------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		