

**SKMU M12 K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpotfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, M 12, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Best.-Nr.	<a href="#">1806540000</a>
Art	SKMU M12 K SW
GTIN (EAN)	4032248276493
VPE	100 ST

**SKMU M12 K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	5 mm	Höhe (inch)	0.1968 inch
Nettogewicht	1.09 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Silikone	Nein	Außendurchmesser	20.79 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	18 mm
Stärke	5.00 mm	Verschraubung	M 12
Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Gewinde (außen)	M 12
Gewinde (innen)	M 12 x 1,5	Gewindelänge	5 mm

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		