

**Produktbild**

Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unserer standard Trennern.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Zubehör, Trennstecker, 20 A
Best.-Nr.	<a href="#">1833090000</a>
Art	TNST
GTIN (EAN)	4032248471485
VPE	50 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

RoHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	29.73 mm	Tiefe (inch)	1.1705 inch
Höhe	11.3 mm	Höhe (inch)	0.4449 inch
Breite	2.7 mm	Breite (inch)	0.1063 inch
Nettogewicht	1.04 g		

### Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

### Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	500 V	Nennstrom	20 A
Bemessungsstoßspannung	6 kV	Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3		

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	steckbar
--------------	----------

### Maße

Raster in mm (P)	2.70 mm
------------------	---------

### Systemkennwerte

Ausführung	Abstandshalter
------------	----------------

### Werkstoffdaten

Farbe	gelb
-------	------

### weitere technische Daten

Befestigungsart	gesteckt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		