

**ZAD ZT/ZPS2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

Stecker aus unserem WeiCos-System sind für alle Anschlussystemen erhältlich. Die Variantenvielfalt erstreckt sich dabei über vorkonfektionierte Stecker von 1- bis 10-polig und der Möglichkeit einer individuellen Konfektionierung. Somit ist maximale Flexibilität für jede Applikation gewährleistet. Das maßgeschneiderte Zubehör sorgt für erhöhte Sicherheit und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Z-Reihe, Abdeckplatte, gelb, 4.2 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1861030000</a>
Art	ZAD ZT/ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248418428
VPE	25 ST

**ZAD ZT/ZPS2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	8.7 mm	Tiefe (inch)	0.3425 inch
Höhe	13.7 mm	Höhe (inch)	0.5394 inch
Breite	4.2 mm	Breite (inch)	0.1654 inch
Nettogewicht	0.32 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-50 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeines**

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

**Maße**

Raster in mm (P)	5.00 mm
------------------	---------

**Systemkennwerte**

Ausführung	Abdeckplatte
------------	--------------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	PA 66 GF 30	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB		

**weitere technische Daten**

rastbar	Ja	Befestigungsart	gesteckt
Einbauhinweis	Direktmontage	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		