

CC-H 15/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | ClipCard, Zubehör, 15 x 60 mm, schwarz |
| Best.-Nr. | 1878910000 |
| Art | CC-H 15/60 |
| GTIN (EAN) | 4032248473298 |
| VPE | 25 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe | 5.5 mm | Tiefe (inch) | 0.2165 inch |
| Höhe | 15 mm | Höhe (inch) | 0.5906 inch |
| Breite | 60 mm | Breite (inch) | 2.3622 inch |
| Nettogewicht | 1.68 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

Umweltanforderungen

| | |
|------------------------------------|---|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |
| Produktspezifischer CO2-Fußabdruck | Von der Wiege bis zum Werkstor 0.017 kg CO2 eq. |

Allgemeine Angaben

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| Ausführung | Bezeichnungsträger | |
| Breite | 60 mm | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C | |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | |
| Farbe | schwarz | |
| Halogene | Nein | |
| Werkstoff | Polyamid 66 | |
| Anzahl Markierer pro VPE | Lieferform | MultiCard |
| empfohlene Industrien | Maschinenbau | |
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MultiCard = Accessories | |
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C | |

Gerätemarkierer

| | |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

