

SCREWTY M12 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Der Screwty® Aufsatz ist für M12 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von $14,5 \pm 0,3$ mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 0,8-1,2 Nm.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines
Best.-Nr.	1900100000
Art	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbeutel

SCREWTY M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 16 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Schraubwerkzeuge

Anschlussgewinde M12 Größe 14.5 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		