

**SCREWTY M8 KO O. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Der Screwty® Aufsatz ist für M8 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von  $10 \pm 0,3$  mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 0,5-0,6 Nm.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Cable gland tool adapter for moulded M8 lines
Best.-Nr.	<a href="#">1900110000</a>
Art	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbeutel

**SCREW M8 KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	11.44 g
--------------	---------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Schraubwerkzeuge**

Anschlussgewinde	M8	Größe	10 mm
------------------	----	-------	-------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		