

SCREWTY M8 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Der Screwty® Aufsatz ist für M8 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von $10 \pm 0,3$ mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 0,5-0,6 Nm.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Cable gland tool adapter for moulded M8 lines
Best.-Nr.	1900110000
Art	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbeutel

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	11.44 g
--------------	---------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Schraubwerkzeuge

Anschlussgewinde	M8	Größe	10 mm
------------------	----	-------	-------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		