

**SCREWTY M12F KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Der Screwty® Aufsatz ist für freikonfektionierbare M12 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von  $19,8 \pm 0,3$  mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 0,8-1,2 Nm.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Cable gland tool adapter for M12 connectors
Best.-Nr.	<a href="#">1900120000</a>
Art	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbeutel

**SCREWTY M12F KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	17.8 g
--------------	--------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Schraubwerkzeuge**

Anschlussgewinde	M12	Größe	19.8 mm
------------------	-----	-------	---------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		